

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.110 Rack OCP ORV3

Stan: 07.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.110 - Rack OCP ORV3

Otwartość. Efektywność. Skalowalność. Twoja infrastruktura IT z OCP ORV3 bez szyny zbiorczej. Open Compute Project (OCP) zrzesza wiodące przedsiębiorstwa, których celem jest zwiększenie efektywności, skalowalności i zrównoważonego rozwoju otwartych infrastruktur IT. Rittal wspiera tę wizję dzięki zgodnej z OCP wersji Open Rack 3 (ORV3) – teraz również bez zintegrowanej szyny zbiorczej.



Cechy

Nr kat.	IT 7100.110
Wersja	Otwarty stelaż ramowy bez szyn zbiorczych
Opis produktu	Innowacyjny system rackowy umożliwia indywidualne zasilanie i zapewnia maksymalną elastyczność podczas planowania infrastruktury. Wybierz odpowiednią szynę zbiorczą – od 18 kW do 80 kW – i skonfiguruj system zgodnie z własnymi potrzebami.
Korzyści	Modułowy system umożliwiający indywidualną rozbudowę Elastyczny wybór szyny zbiorczej, dostosowanej do gęstości mocy szafy rack Możliwość modernizacji bez wymiany całego systemu Modułowa konstrukcja do zastosowań AI i HPC Komponenty w szafie obsługujące funkcję Hot Plug umożliwiają łatwą konserwację. Można uzupełnić odpowiednim rozwiązaniem DLC bezpośredniego chłodzenia cieczą Szybka integracja dzięki zintegrowanym modułom rolek, przewodnicom powietrza i nóżkom poziomującym W ofercie akcesoriów dostępne są szyny IT i zasilające, adaptory 19", a także drzwi i ściany boczne
Materiał	Blacha stalowa

Cechy

Powierzchnia	Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Rack OCP ORV3 2 poprzeczki, zmontowane Wstępnie zainstalowane rolki do dużych obciążeń Nóżki poziomujące, zmontowane Uszczelka szeregową
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 2.286 mm Głębokość: 1.068 mm
Jednostki wysokości	44 OU
Obciążalność	14 000 N
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis produktu	Szafa OCP ORV3 bez szyny zbiorczej, 44 OU, SxWxG: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005