


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 7100.120 Rack OCP ORV3

Stan: 15.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 7100.120 - Rack OCP ORV3

OCP to rozwijająca się międzynarodowa społeczność, której celem jest uproszczenie i optymalizacja infrastruktury IT. Szafa Rittal OCP ORV3 jest zaakceptowana przez OCP i gotowa do natychmiastowego użycia. Proste dostosowania i uzupełnienia są możliwe w dowolnym momencie dzięki programowi akcesoriów. Szafa OCP ORV3 jest również przygotowana do montażu rozwiązania Direct Liquid Cooling (DLC). Dzięki tej szafie podniesiesz efektywność i gęstość mocy na nowy poziom.



Cechy

Nr kat.	IT 7100.120
Wersja	Otwarty stelaż ramowy Z szynami zbiorczymi Przygotowany do wprowadzania kabli w dachu i w podłodze Prowadzenie kabli z przodu na całej wysokości
Korzyści	Możliwość mocowania komponentów 21" OCP i bezpośredni styk na szynie prądowej Szybki montaż i serwis możliwy dzięki instalacji zatraskowej "click-in" w IT i IT OCP systemu szyn zasilających Kompleksowe zarządzanie okablowaniem w przedniej szafie na całej wysokości Idealnie nadaje się do klastra obliczeniowego wysokiej wydajności i technologii AI dzięki przygotowaniu do rozwiązań Direct Liquid Cooling do odprowadzania obciążenia cieplnego generowanego w szafie Zintegrowane rolki do dużych obciążeń ułatwiają transport i przemieszczanie w centrum danych
Dane techniczne	Napięcie znamionowe robocze: 48 V DC / moc znamionowa 18 kW
Materiał	Błacha stalowa
Powierzchnia	Gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz

Cechy

Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Rack OCP ORV3 Szyna prądowa OCP do maks. 48 DC/18 kW 2 poprzeczki, zmontowane Nóżki poziomujące, zmontowane 4 rolki (swobodnie obracane) Uszczelka szeregową Prowadnica powietrza
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 2.286 mm Głębokość: 1.068 mm
Jednostki wysokości	44 OU
Obciążalność	14 000 N
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	172 kg
Masa brutto	200 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis produktu	Szafa OCP ORV3 z szyną zbiorczą, 44 OU, SxWxG: 600 x 2286 x 1068 mm, RAL 9005

Aprobaty

Aprobaty	IEC CB UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności