

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7111.900

Kablowy wieszak przelotowy

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7111.900 - Kablowy wieszak przelotowy

Do elastycznego i uporządkowanego prowadzenia okablowania, bocznie na szynie profilowej 482,6 mm (19").



Cechy

Nr kat.	DK 7111.900
Opis produktu	Do elastycznego i uporządkowanego prowadzenia okablowania, bocznie na szynie profilowej 482,6 mm (19").
Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wymiary	Wysokość: 85 mm Głębokość: 125 mm
Opak.	10 szt.
Waga netto	0,95 kg
Masa brutto	0,991 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,3 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

Cechy

Opis produktu

DK Kablowy wieszak przelotowy, WxG: 85x125 mm, blacha stalowa, ocynkowana