

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7112.000

# Kablowy wieszak przelotowy

Stan: 22.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7112.000 - Kablowy wieszak przelotowy

Do elastycznego i uporządkowanego prowadzenia okablowania, bocznie na szynie profilowej 482,6 mm (19").



## Cechy

Nr kat.	DK 7112.000
Opis produktu	Do elastycznego i uporządkowanego prowadzenia okablowania, bocznie na szynie profilowej 482,6 mm (19").
Materiał	Stal
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wymiary	Wysokość: 43 mm Głębokość: 85 mm
Opak.	10 szt.
Waga netto	0,6 kg
Masa brutto	0,632 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604

# Cechy

---

Opis produktu

DK Kablowy wieszak przelotowy, WxG: 43x85 mm, blacha stalowa, ocynkowana