

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7113.000 Szyna uziemienia

Stan: 07.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7113.000 - Szyna uziemienia do AX, VX, VX IT, TS, TS IT

Szyna wyrównania potencjałów, obciążalność prądowa ok. 200 A.

Cechy

Nr kat.	DK 7113.000
Zakres dostawy	Szyna uziemniająca z E-Cu 57 wg PN-EN 12 163, PN-EN 13 601, 15 x 5 mm 20 punktów połączeniowych ze śrubami M5 2 połączenia uziemienia 25 mm ² 2 izolatory Wraz z zestawem montażowym
Wymiary	Szerokość: 15 mm Wysokość: 5 mm Długość: 450 mm
Pasujący do	Typ obudowy: AX VX VX IT TS TS IT Obudowa ścienna AX, 3-częściowa Szerokość: > 600 mm Głębokość: > 600 mm szerokości/głębokości: 800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,402 kg
Masa brutto	0,436 kg
Numer taryfy celnej	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Opis produktu	DK Szyna uziemienia, pozioma, długość: 450 mm, szer./głęb.: >600 mm

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja producent