


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7151.305

Panel zaślepiający, 482,6 mm (19")

Stan: 12.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7151.305 - Panel zaślepiający, 482,6 mm (19")

Beznarzędziowy montaż

Służy do zamykania pustych obszarów w płaszczyźnie montażowej 482,6 mm (19").

Cechy

Nr kat.	DK 7151.305
Opis produktu	Panel zaślepiający służy do zamknięcia wolnych obszarów w obrębie poziomego montażowego 482,6 mm (19"). Dzięki szybkiemu mocowaniu bez użycia narzędzi, daje się on wygodnie montować w każdym miejscu i w razie konieczności ponownie wymontować. Dzięki stosowaniu paneli zaślepiających w częściowo wyposażonych szafach, można zapewnić odpowiednie prowadzenie powietrza.
Dane techniczne	Jednostki wysokości 3 U (3 x 1U)
Materiał	Tworzywo sztuczne Klasa palności zgodnie z UL 94 HB, bez halogenu
Powierzchnia	Matowy
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Panel zaślepiający, 3 U, z wbudowanym systemem szybkiego montażu
Build-up height	3 U
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm
Opak.	3 szt.
Waga netto	1,011 kg
Masa brutto	1,16 kg
Numer taryfy celnej	39269097
ETIM 9	EC000456
ECLASS 8.0	27189217

Cechy

Opis produktu

DK Płyta zaślepiająca, 482,6 mm (19"), 3 U, beznarzędziowy montaż,
RAL 9005