

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7158.100**

**Kanał rozrządowy do kabli, poziomy**

Stan: 04.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7158.100 - Kanał rozrządowy do kabli, poziomy 482,6 mm (19")

Umożliwia łatwe prowadzenie osłoniętych kabli – również w dużej liczbie – w obrębie płaszczyzny montażowej 19", w celu ułatwienia czynności montażowych można szybko zdjąć przednią osłonę przez szybkozłącza.



## Cechy

Nr kat.	DK 7158.100
Opis produktu	Kanał umożliwia zakryte doprowadzenie kabla, również dużych ilości kabli, do komponentów wbudowanych na płaszczyźnie montażowej 19". Duże wycięcia zapewniają wygodne, przeciwwzględne doprowadzenie kabla do górnych i dolnych komponentów. W celu ułatwienia czynności montażowych, można szybko zdjąć przednią osłonę. Po wprowadzeniu kabli oraz zabezpieczeniu ich przy pomocy taśm rzepowych, kanał może zostać ponownie zamknięty.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Łącznie z 5 taśmami rzepowymi
Jednostki wysokości	2 U
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,7 kg
Masa brutto	1,762 kg

# Cechy

---

Numer taryfy celnej	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	DK Kanał kablowy, 482,6 mm (19"), 2 U, poziomy

---