


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7159.017 Panel rozrządowy

Stan: 26.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7159.017 - Panel rozrządowy z wieszakami z tworzywa szt.

Do poziomego prowadzenia kabli Patch z 5 wieszakami.

## Cechy

Nr kat.	DK 7159.017
Opis produktu	Do poziomego przeprowadzenia kabla typu patch z 5 wieszakami.
Materiał	Panel: blacha stalowa Wieszak: tworzywo sztuczne UL 94-V0
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Panel rozrządowy Wieszaki kablowe (dołączone luzem)
Wskazówka	W przypadku danych wymiarowych chodzi o wymiary zewnętrzne.
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości	1 U
Wymiary wieszaka	Ring depth: 70 mm Ring height: 44 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,43 kg
Masa brutto	0,48 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	DK Panel rozrządowy, z wieszakami z tworzywa szt., 1 U, SxWxG: 482,6 mm (19")x44x70 mm, blacha stalowa, RAL 9005