


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7163.565 Uchwyt kabli

Stan: 17.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7163.565 - Uchwyt kabli zawiasowany, z ochroną przed zgnieceniami, szybkozłączka

Z ruchomymi ogniwami łańcuchowymi do prowadzenia kabli w części środkowej bez zagięć, możliwość obustronnego zwolnienia mocowania za pomocą szybkozłączek.



Cechy

Nr kat.	DK 7163.565
Opis produktu	Do prowadzenia kabli przyłączeniowych z półek z wyciągiem teleskopowym do punktu podparcia. Prowadzenie kabli bez zagięć w części środkowej poprzez ruchome człony łańcuchowe. Możliwość obustronnego poluzowania mocowania poprzez szybkozłączkę.
Materiał	Blacha stalowa, ocynkowana Część środkowa: tworzywo sztuczne
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wskazówka	Maksymalna głębokość dla półek urządzeń = głębokość szafy 200 mm
Pasujący do	Głębokość: > 600 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,7 kg
Masa brutto	0,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	2,8 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie

Cechy

Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	DK Uchwyt kabli, z ochroną przed zgnieceniami i szybkołączką, do szaf o głębokości: > 600 mm, Maksymalna głębokość półki urządzeniowej = głębokość szafy -200 mm, blacha stalowa, ocynkowana