

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.301 Listwa zasilania

Stan: 22.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.301 - Listwa zasilania z pomiarem energii

Do pomiaru poboru prądu podłączonych odbiorników, wersje wtyków: „Schuko“, różne możliwości montażu.

Cechy

Nr kat.	DK 7240.301
Opis produktu	Listwa zasilająca 7x CEE 7/3 (typ F - gniazdo wtykowe ze stykiem ochronnym) ze zintegrowanym wyświetlaczem mierzy pobieraną energię dla wszystkich podłączonych odbiorników. Listwy zasilania o długości 482,6 (19") mogą być do wyboru montowane do ram montażowych 19", ram obudowy lub w wewnętrznym obszarze rozdzielaczy ściennych. Wspornik narożny można zamontować w czterech różnych pozycjach. Listwę można umieszczać na wszystkich profilach z rastrem 25 mm bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów mocujących.
Korzyści	Dokładność pomiarowa $\pm 5\%$
Sposób działania	Mierzenie prądu, napięcia, częstotliwości, mocy czynnej, energii czynnej i przesunięcia faz
Materiał	Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany Oprawa gniazd: poliwęglan
Zakres dostawy	Listwa zasilania 2 wsporniki montażowe Zestaw montażowy Instrukcja obsługi Z kablem przyłączeniowym 3 m (z tulejkami końcówek żył)
Wersja	Mit Display
Gniazda wtykowe	7 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Wymiary	Wysokość: 45 mm Głębokość: 50 mm Długość: 482,6 mm
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Kabel przyłączeniowy (typ)	H05VV-F3G1,5 z zarobionymi końcówkami

Cechy

Wymiar mocowania	464,1 mm
Napięcie znamionowe robocze	230 V AC, 50 Hz
Napięcie znamionowe	230 V AC, 50 Hz
Prąd znamionowy (maks.)	16 A
Możliwości montażu	Elementy z podziałką 25 mm Poziom 482,6 mm (19") Rama szafy Rozdzielacz ścienny IT, z tyłu, poprzecznie (przy wystarczającej szerokości)
Kolor puszdki gniazdka	RAL 7035
Zakres temperatury pracy	5 °C...45 °C
Względna wilgotność powietrza (przy braku kondensacji)	10 %...80 %
Temperatura składowania	-15 °C...60 °C
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,88 kg
Masa brutto	1,08 kg
Numer taryfy celnej	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Opis produktu	DK Listwa zasilania, do lokalnego pomiaru energii, z wyświetlaczem, DxWxG: 482,6x45x50 mm, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 7-krotny, 230 V, 16 A

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności