

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7240.305

Listwa zasilania

Stan: 20.12.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7240.305 - Listwa zasilania z amperomierzem

Do pomiaru poboru prądu podłączonych odbiorników, wersje wtyków: „Schuko”, różne możliwości montażu.

Cechy

Nr kat.	DK 7240.305
Opis produktu	Listwa zasilania z amperomierzem mierzy pobór prądu podłączonych odbiorników. Listwy zasilania o długości 482,6 (19") mogą być do wyboru montowane do ram montażowych 19", ram obudowy lub w wewnętrznym obszarze rozdzielaczy naściennych. Wspornik narożny można zamontować w czterech różnych pozycjach. Listwę można umieszczać na wszystkich profilach z rastrem 25 mm bez konieczności użycia dodatkowych akcesoriów mocujących.
Materiał	Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany Oprawa gniazd: poliwęglan
Zakres dostawy	Listwa zasilania Dwa kątowniki montażowe Zestaw montażowy Z kablem przyłączeniowym 3 m (z tulejkami końcówek żył)
Wersja	Z amperomierzem
Gniazda wtykowe	8 x Gniazdo C13
Wymiary	Wysokość: 45 mm Głębokość: 50 mm Długość: 482,6 mm
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Wymiar mocowania	464,1 mm
Napięcie znamionowe robocze	250 V AC, 50 Hz
Napięcie znamionowe	230 V AC, 50 Hz
Prąd znamionowy (maks.)	10 A

Cechy

Możliwości montażu	Elementy z podziałką 25 mm
	Rama szafy
	Rozdzielacz ścienny IT, z tyłu, poprzecznie (przy wystarczającej szerokości)
	Poziom 482,6 mm (19")
Opak.	1 szt.
Waga netto	1.1
Masa brutto	1.14
Numer taryfy celnej	85366990
EAN	4028177558151
ECLASS 8.0	27142604