


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7257.100

# Panel rozrządowy

Stan: 05.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7257.100 - Panel rozrządowy z wieszakami stalowymi

Do poziomego prowadzenia kabli Patch z 5 wieszakami.

## Cechy

Nr kat.	DK 7257.100
Opis produktu	Do poziomego przeprowadzenia kabla typu patch z 5 wieszakami.
Materiał	Panel: blacha stalowa Wieszak: stal
Powierzchnia	Panel: lakierowany Wieszak: ocynkowany
Kolor	RAL 7035
Wskazówka	W przypadku danych wymiarowych chodzi o wymiary zewnętrzne.
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości	2 U
Wymiary wieszaka	Ring depth: 125 mm Ring height: 85 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,17 kg
Masa brutto	1,43 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	DK Panel rozrządowy, do poziomego rozrządu kabli patch, 2 U, z wieszakami stalowymi, WxG: 85x125 mm