


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7296.000

Druga płaszczyzna mocowania

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7296.000 - Druga płaszczyzna mocowania do Data Rack

Do mocowania komponentów sieciowych 482,6 mm (19") lub półek urządzeńowych i szyn ślizgowych.



Cechy

Nr kat.	DK 7296.000
Opis produktu	Do mocowania komponentów sieci 482,6 mm (19") lub półek urządzeńowych i szyn ślizgowych. Otworowanie profilowe przednie 482,6 mm (19"), średni odstęp pomiędzy otworami 465 mm, z tyłu 470 mm, dostosowany do mocowania Patch paneli i szyn prowadzących kable. Płaszczyzna mocowania jest umieszczona w podziałce 50 mm. Minimalna odległość powierzchni 150 mm, maksymalna odległość powierzchni 350 mm.
Materiał	Blacha stalowa, 2 mm
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	Rama profilowa: RAL 7035 Osłona: RAL 5018
Zakres dostawy	Sztywno skręcona rama profilowa z perforacją 482,6 mm (19") Akcesoria montażowe
Wymiary montażowe	Installation depth for components: 482,6 mm Szerokość montażowa komponentów: 19"
Jednostki wysokości	31 U
Opak.	1 szt.
Waga netto	11,101 kg

Cechy

Masa brutto	11,685 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	44,5 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	DK Druga płaszczyzna mocowania, Sztywna rama profilowa do mocowania, lub przymocowania komponentów 482,6 mm (19"), do Data Rack, 31 U