

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7451.000

Małogabarytowe rozdzielacze światłowodowe

Stan: 25.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7451.000 - Małogabarytowe rozdzielacze światłowodowe z płytą montażową i mocowaniem kaset światłowodowych

Małogabarytowy rozdzielacz światłowodowy z poliwęglanu wzmocnianego włóknami szklanymi, z płytą montażową i dławikami kablowymi PG. Stopień ochrony IP 66.



Cechy

Nr kat.	DK 7451.000
Korzyści	<p>Płyta montażowa ze swobodną adaptacją 2 kaset światłowodowych i zabezpieczeniem przed obrotem (szerokość kaset zmienna od 92 do 120 mm)</p> <p>Płyta dzielona z listwą grzebieniową do mocowania przewodów, do zakrycia kaset światłowodowych i do zamocowania 2 Patch Paneli</p> <p>Wprowadzanie kabli przez przetłoczone wykroje i dławiki kablowe (2 x 22,5 mm i 12 x 12,5 mm)</p>
Materiał	<p>Obudowa z pokrywą: poliwęglan wzmocniany włóknami szklanymi</p> <p>Śruby pokrywy: poliamid</p> <p>Zatyczki izolacyjne: poliamid</p> <p>Zapiankowana uszczelka PU</p>
Kolor	RAL 7035

Cechy

Zakres dostawy	Obudowa z wydrążeniami dla śrubowych połączeń kablowych Pokrywa z zawiasami i uszczelnieniem 2 śruby pokrywy, plombowane Zatyczki izolacyjne do mocowania ściennego Płyta montażowa Płyta działowa 12 dławików kablowych M12 x 1,5 1 dławik kablowy M20 x 1,5
Wymiary	Szerokość: 180 mm Wysokość: 254 mm Głębokość: 90 mm
Maks. liczba światłowodów przy użyciu Patch Paneli	24
Materiały podstawowe	Poliwęglan
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 66
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,52 kg
Masa brutto	1,76 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Opis produktu	DK Małogabarytowy rozdzielacz światłowodowy, z płytą montażową, i mocowaniem kaset światłowodowych, IP 66, SxWxG: 180x254x90 mm