


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7480.035

Skrzynka zasilania, 482,6 mm (19")

Stan: 11.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7480.035 - Skrzynka zasilania, 482,6 mm (19")

Szyna montażowa o regulowanej głębokości do urządzeń modułowych według DIN 43 880 o wielkości konstrukcyjnej 1 – 3, możliwość zamontowania maks. 22 urządzeń modułowych.

Cechy

Nr kat.	DK 7480.035
Opis produktu	Szyna typu zatraskowego z regulowaną głębokością do montażu urządzeń według DIN 43 880 o wielkościach 1 – 3, np. gniazd zasilania, zabezpieczeń sieciowych itp., z mocowaniem kabli z tyłu i po jednej szynie N i PE na izolowanej podstawie.
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Skrzynka zasilania z szyną zatraskową o regulowanej głębokości do montażu urządzeń według DIN 43880, rozmiar 1-3, z tylną listwą szczotkową do wprowadzania kabli Osłona z tworzywa sztucznego z osłoną wolnego pola (UL 94-V0) 4 zacisków przyłączeniowych, 35 mm ² 2 zacisków przyłączeniowych, 16 mm ² 2 zaślepki 12 zacisków rzędowych do zabezpieczania kabli przyłączeniowych przed naciągiem Listwy opisowe, samoprzylepne
Maks. jednostki podziału 18 mm	22
Wskazówka	Na zapytanie indywidualne wyposażenie w wyłącznik przeciążeniowy.
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm Wysokość: 132,5 mm Głębokość: 155 mm
Jednostki wysokości	3 U
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,354 kg
Masa brutto	2,54 kg
Numer taryfy celnej	85366990

Cechy

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	DK Skrzynka zasilania, do montażu urządzeń, maks. możliwość zamocowania 22 TE, SxG: 482,6 (19")x155 mm, 3 U, RAL 7035
