


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7480.300**

**Skrzynka zasilania, 482,6 mm (19")**

Stan: 30.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7480.300 - Skrzynka zasilania, 482,6 mm (19")

## wysuwane

Przystosowana do instalacji komponentów zarówno prądu stałego, jak i zmiennego, wysuwany przód instalacji zapewnia optymalny dostęp do okablowania z góry i od spodu.

## Cechy

Nr kat.	DK 7480.300
Opis produktu	Euroszyna do mocowania zatraskowego „Snap-in” aparatów instalacyjnych według DIN 43 880 o rozmiarach 1 – 3 (np. gniazd zasilania, zabezpieczeń sieciowych, itp.) lub całych zespołów instalacyjnych. Mocowanie kabla z tyłu. Dwie szyny rozdziału prądu z zaciskami przyłączeniowymi na izolowanej podstawie. Osłona z tworzywa sztucznego z osłoną wolnego pola. Maksymalna możliwość zamocowania = 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Wysokość obudowy: 3 U. Głębokość obudowy: 223 mm. Maksymalny wymiar wysunięcia: 220 mm. Zaciski przyłączeniowe: 4 zaciski 35 mm <sup>2</sup> , 18 zacisków 16 mm <sup>2</sup> (na szynę).
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Skrzynka zasilania z zaślepkami z tworzywa sztucznego. Zacisk przyłączeniowy 18 zacisków przyłączeniowych, 16 mm <sup>2</sup> 4 bornes de conexão de 35 mm <sup>2</sup> Odciąg kabla Listwy opisowe Listwa szczotkowa
Maks. jednostki podziału 18 mm	22
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm Głębokość: 220 mm
Jednostki wysokości	3 U
Opak.	1 szt.
Waga netto	6,1 kg
Masa brutto	6,14 kg

# Cechy

Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002006
ECLASS 8.0	27189268
Opis produktu	DK Skrzynka zasilania, do montażu urządzeń, maks. możliwość zamocowania 22 TE, wysuwana, SxG: 482,6 mm (19")x220 mm, 3 U