


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7493.230

Nóżki poziomujące

Stan: 04.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7493.230 - Nóżki poziomujące z tłumieniem wahań

Nóżki poziomujące z tłumieniem drgań.

Cechy

Nr kat.	DK 7493.230
Opis produktu	Do izolowania wahań szaf i do wyrównywania nierówności podłogi. Nóżka poziomująca składa się z talerzyka z wzmocnionego poliamidu i śruby M12, ocynkowanej, z wahaniem na przegubie kulkowym oraz płyty chroniącej przed poślizgiem i płyty izolującej do odłączania. Płyta izolująca jest odporna na wodę, oleje mineralne, benzynę, rozpuszczalniki alkaliczne i kwasowe, sole, roztwory mydła i środki czyszczące. Nadaje się również do zastosowań specjalnych, jak np. obszar chemiczny i laboratoryjny.
Maksymalna obciążalność (statyczna) na element	300 kg
Wymiary	Długość gwintu: 50 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	0,52 kg
Masa brutto	0,569 kg
Numer taryfy celnej	73181900
ECLASS 8.0	27182003