


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



CP 7495.000

Rolki transportowe

Stan: 27.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



CP 7495.000 - Rolki transportowe

Do zastosowań mobilnych, montaż bezpośrednio do szafy.



Cechy

Nr kat.	CP 7495.000
Opis produktu	Do zastosowań mobilnych, montaż bezpośrednio do szafy.
Kolor	Czarny
Zakres dostawy	4 rolki transportowe, 2 x z blokadą, 2 x bez blokady. Wraz z zestawem montażowym
Uwaga dot. nr kat.	Do montażu na cokole VX potrzebny jest adapter cokołu Do montażu na cokole TS potrzebny jest adapter cokołu
Pasujący do	Typ obudowy: VX Typ obudowy: VX IT Typ obudowy: VX SE Typ obudowy: PC Typ obudowy: TP Części dolne Typ obudowy: IW Typ obudowy: Data Rack Typ obudowy: Chiller
Clearande floor	125 mm
Maksymalna obciążalność (statyczna) na element	1200 N
Wymiary	Gwint: M12 x 20

Cechy

Opak.	4 szt.
Waga netto	1,76 kg
Masa brutto	1,98 kg
Numer taryfy celnej	83024900
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Opis produktu	DK Rolki transportowe, M12, 2 z blokadą / 2 bez blokady