

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7507.740

# Nóżki poziomujące

Stan: 02.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7507.740 - Nóżki poziomujące do FlatBox, M10 x 20 mm

Nóżki poziomujące, do FlatBox

## Cechy

Nr kat.	DK 7507.740
Opis produktu	Do przykręcenia do podłogi obudowy. Rozmiar klucza 17, gwint mocujący o gnieździe sześciokątnym 30.
Zastosowania	Obudowy stołowe Obudowa stojąca
Sposób działania	Do przykręcenia do podłogi obudowy
Materiał	Noga: Tworzywo sztuczne
Kolor	Noga: RAL 9005
Levelling low	30 mm
Adjustment tool	Klucz sześciokątny SW 17
Maksymalna obciążalność (statyczna) na element	5500 N
Wymiary	Gwint: M10 Długość gwintu: 20 mm
Zakres poziomowania	10 - 20 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	0,128 kg
Masa brutto	0,131 kg
Numer taryfy celnej	73181900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	DK Nóżki poziomujące, do przykręcenia do podłogi obudowy, M10x20 mm, do FlatBox,