

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7543.000

Szyna uziemienia, pionowa

Stan: 08.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7543.000 - Szyna uziemienia, pionowa do VX, VX IT

Za pomocą dołączonych przewodów uziemiających możliwe jest uziemienie punktu zerowego wsporników kablowych Patch paneli, zaciski uziemienia są regulowane, obciążalność prądowa szyny ok. 200 A.

Cechy

Nr kat.	DK 7543.000
Opis produktu	Możliwy jest montaż do 25 mm podziałki DIN rozdzielaczy lub do szyn profilowych 482,6 mm (19"). Przy pomocy załączonych przewodów uziemiających, wsporniki kablowe patch panela mogą zostać gwiazdowo uziemione. Zaciski uziemienia są regulowane. Obciążalność prądowa szyny ok. 200 A.
Zakres dostawy	Szyna uziemiająca z E-Cu 57 wg PN-EN 12 163, PN-EN 13 601, 15 x 5 mm null 15 przewodów uziemiających 6 mm ² , L = 500 mm Wrzaz z zestawem montażowym
Wymiary	Długość: 945 mm
Pasujący do	Typ obudowy: VX VX IT TS Wysokość: 1.200 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,581 kg
Masa brutto	1,8 kg
Numer taryfy celnej	74198090
ETIM 9	EC000329
ECLASS 8.0	27400605
Opis produktu	DK Szyna uziemienia, pionowa, dł.: 945 mm, dla wysokości 1200 mm, przewody uziemiające: 15x 6 mm ² , dł.: 500 mm, zaciski przyłączeniowe przewodu: 16x 2,5-16 mm ²