


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 7643.350

Obudowy naścienne AX IT

Stan: 24.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 7643.350 - Obudowy naścienne AX IT z szynami profilowymi 19", z regulacją głębokości

Obudowa naścienna IT o wysokiej klasie ochrony do zastosowań w środowisku przemysłowym. Z szynami profilowymi 19" o regulowanej głębokości i płytą kołnierkową z listwą szczotkową do wprowadzania kabli w podłodze obudowy. Stopień ochrony do IP 66 (odpowiednio do wybranej płyty kołnierkowej).



Cechy

Nr kat.	AX 7643.350
Wersja	Obudowy naścienne IT z szynami profilowymi 19", z regulacją głębokości
Opis produktu	Obudowa naścienna IT na bazie szafki AX o wysokiej klasie ochrony, do zastosowań w środowisku przemysłowym. Bezpieczna integracja IT bezpośrednio przy procesie produkcyjnym.
Korzyści	<ul style="list-style-type: none">Kompletnie zmontowana obudowa IT do natychmiastowego mocowania komponentów IT 19" dzięki szynom profilowym o regulowanej głębokościSpawana konstrukcja obudowy z zamkniętym korpusem gwarantuje maksymalną ochronę komponentów zabudowy do IP 66Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronęMaksymalna użyteczna objętość wnętrza przy ultrakompaktowej konstrukcjiIndywidualna rozbudowa wnętrzaMaksymalne wycięcie w podłodze szafy ze zoptymalizowanymi płytami kołnierkowymi powiększa przestrzeń do prowadzenia kabli nawet o 33 %Wygodne wprowadzanie kabli od dołu przez płytę kołnierkową ze zintegrowaną listwą szczotkową

Cechy

Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Obudowa i drzwi: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturalny zabudowa wewnętrzna: ocynkowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Zmontowana wstępnie obudowa IT z zawiasowanymi drzwiami, zamknięta dookoła Zamknięcie dźwigienkowe z wkładką dwupiórkową 3 mm Płyta kołnierkowa z listwą szczotkową Szyba profilowa 19" przednia, z regulacją głębokości w siatce 25 mm, montowana do 4 szyn zabudowy wewnętrznej Kątownik montażowy Szyba profilowa C zamontowana na tylnej ścianie
Jednostki wysokości	12 U
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 600 mm Głębokość: 350 mm
Głębokość montażowa	278 mm
Wysokość montażowa dla komponentów	12 U
Pozycja zawiasów	prawy, możliwość zmiany na lewą stronę
Liczba zamknięć	2
Możliwości montażu	Wstępnie zmontowane kątowniki z szyną profilową C do mocowania kabli Kątownik montażowy do mocowania centralnej szyny uziemienia Kątownik montażowy do zainstalowania listwy zasilania 19"
Wskazówka	Wariant z dopuszczeniem UL dostępny na zapytanie
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Zamknięcie	Wersja z zamknięciem: Zamek dźwigienkowy z wkładką dwupiórkową 3 mm Liczba zamknięć: 2
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 10 (na żądanie do IP 66) Do IP 66 (odpowiednio do wybranej płyty kołnierkowej)

Cechy

Płyta kołnierzowa	Wielkość: 7 Ilość: 1
Liczba zamknięć	2
Opak.	1 szt.
Waga netto	23,3 kg
Masa brutto	23,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	89,2 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208
Opis produktu	Obudowa naścienna AX IT z szynami profilowymi 19", z regulacją głębokości, 12 U, szer. x wys. x gł.: 600 x 600 x 350 mm, z wkładem szczotkowym

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK
-------------	---