

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7709.735

# Obudowy naścienne EL, 3- częściowe

Stan: 21.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7709.735 - Obudowy naścienne EL, 3-częściowe wstępnie zmontowane z szynami profilowymi, z regulacją głębokości

Obudowa naścienna 3-częściowa, wstępnie zmontowana z: płytą kołnierзовą zamkniętą na górze, z wkładem szczotkowym na dole, szynami montażowymi, szyną profilową C, filtrem wylotu, szyną uziemiającą, uchwytem mocowania ściennego

## Cechy

Nr kat.	DK 7709.735
Wersja	Obudowy naścienne IT wstępnie zmontowane z szynami profilowymi, z regulacją głębokości
Opis produktu	Obudowa naścienna z optymalną dostępnością dzięki odchylanej części.
Materiał	Część naścienna i odchylana: blacha stalowa, 1,5 mm Szyba obserwacyjna: jednoszybowe szkło bezpieczne, 3 mm
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
General colour	RAL 7035
Kolor	Część naścienna i odchylana: RAL 7035 Drzwi przeszklone: RAL 7035/7015 (szary łupek)
Zakres dostawy	Część ścienna z płytą kołnierзовą zamkniętą na górze i listwą szczotkową na dole, dwoma szynami montażowymi pionowymi i szyną profilową C poziomą, do mocowania kabli Podziałka otworów 25 mm w ramie frontowej i tylnej, dwie szyny profilowe 19" z bezstopniowo regulowaną głębokością z przodu oraz boczne filtry wylotu na prawym i lewym boku Szyna uziemienia do połączenia ze wspólnym punktem zerowym Drzwi ozdobne przeszklone 1 klucz dwupiórkowy do szaf sterowniczych nr 5 Uchwyt mocowania naściennego 10 mm Uchwyt Komfort mini do wkładek zamka Zamek bębnekowy 3524 E

# Cechy

Jednostki wysokości	9 U
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 478 mm Głębokość: 573 mm
Głębokość montażowa	520 mm
Wymiary prześwitu	Szerokość prześwitu: 502 mm Wysokość prześwitu: 415 mm
Głębokość części odchylanej	416 mm
Głębokość części naściennej	135 mm
Kod IK	IK08
Obciążalność część odchylana (statyczna)	450 N
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Klasa ochrony IP wg EN 60 529	IP 54 w połączeniu z zamkniętą płytą kołnierkową na górze i na dole
Opak.	1 szt.
Waga netto	33,25 kg
Masa brutto	35 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27142408
Opis produktu	DK Obudowa naścienna, 3-częściowa, SxWxG: 600x478x573 mm, 9 U, zmontowana, IP 54, z zamkniętą płytą kołnierkową na górze i na dole

# Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
----------	--------------------