

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7824.380

Drzwi blaszane, dzielone pionowo, wentylowane

Stan: 23.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7824.380 - Drzwi blaszane, dzielone pionowo, wentylowane do DK-TS

Do zamiany istniejących drzwi. Dzięki mniejszemu promieniowi wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf.

Cechy

Nr kat.	DK 7824.380
Opis produktu	Z zawiasami 130° i zamkiem drążkowym łącznie z uchwytem Komfort dla wkładki półcylindrycznej z bezpiecznym zamknięciem Nr 3524 E. Poprzez mniejszy promień wychylania pojedynczych drzwi można zmniejszyć odstęp pomiędzy poszczególnymi szeregami szaf. Perforacja drzwi o dużej powierzchni wentylowanej wspiera dodatkowo klimatyzację wbudowanych elementów. Powierzchnia perforowana z otworami wlotu powietrza >78 %.
Materiał	Blacha stalowa
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20
Pasujący do	Typ obudowy: DK-TS Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	26,32 kg
Masa brutto	28 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ECLASS 8.0	27182204