

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.480

Wspornik narożny TS

Stan: 18.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.480 - Wspornik narożny TS do szyn profilowych w kształcie L w TS, 482,6 mm (19")

Do optymalizacji wolnej przestrzeni bocznej w kanale kablowym, możliwe mocowanie na regulowaną głębokość przez podłużne otwory montażowe.

Cechy

Nr kat.	DK 7827.480
Wersja	pozycja montażowa środek
Opis produktu	Wsporniki narożne przykręcane są w szerokości szafy do ram obudowy. Szyna profilowa mocowana jest na górze i dole wspornika. W przypadku częściowej rozbudowy szafy, wsporniki mocowane są na szynie systemowej chassis TS 17 x 73 mm, na zew. płaszczyźnie montażowej ramy szafy.
Korzyści	Wsporniki zapewniają optymalne wykorzystanie miejsca z boku do przeprowadzenia okablowania Montaż z regulacją głębokości umożliwia wydlużone otwory mocujące Nadaje się do zabudowy częściowej 19"
Zastosowania	Do dodatkowego wyposażenia istniejących zastosowań TS
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do	Typ obudowy: TS Szerokość: 800 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	3,38 kg
Masa brutto	3,6 kg
Numer taryfy celnej	73182900
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234

Cechy

Opis produktu

DK-TS Wspornik narożny, do szyn profilowych w kształcie L w TS,
482,6 mm (19"), do szer.: 800 mm