

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.544

Listwa szczotkowa, pionowa

Stan: 04.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.544 - Listwa szczotkowa, pionowa do VX IT

Służy w obrębie rozdzielacza sieciowego jako elastyczna osłona wypełnienia, która umożliwia wygodne prowadzenie kabli z bocznego i tylnego obszaru rozdzielczego do przedniej płaszczyzny łączenia.



Cechy

Nr kat.	DK 7827.544
Opis produktu	Służy w rozdzielaczu sieciowym jako elastyczna osłona wypełnienia, elegancko zakrywająca obszar z boku 19" płaszczyzny montażowej. Listwa szczotkowa umożliwia wygodne prowadzenia kabli z bocznego i tylnego obszaru do przedniej płaszczyzny łączenia. Konieczna wolna przestrzeń przed płaszczyzną montażową wynosi min. 75 mm. Montaż listy szczotkowej odbywa się z boku przy pionowym profilu ramy, przy poziomej lub pionowej szynie chassis.
Materiał	Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
Długość szczeciny	95 mm
Długość	950 mm
Wskazówki dotyczące montażu	W przypadku mocowania do szyn profilowych 19" niezbędne jest skrócenie listwy szczotkowej
Wymiary	Długość: 950 mm
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Wysokość: 2.000 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	1,8 kg

Cechy

Masa brutto	2,213 kg
Numer taryfy celnej	96035000
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Opis produktu	DK Listwa szczotkowa, pionowa, do prowadzenia kabli z tyłu, z boku, albo jako osłona wypełnienia, do wysokości szafy: 2000 mm, profil aluminiowy, Tworzywo sztuczne, UL94-HB