

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7827.554 Rama zabudowy 54 U

Stan: 07.12.2025 Źródło: <https://www.rittal.com/pl/pl/>

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7827.554 - Rama zabudowy 54 U do TS 8

Do rozbudowy przemieszczanej na boki płaszczyzny 19" o użytecznej powierzchni montażowej 42 U oraz integracji dodatkowych modułów 12 U, które można zabudować w pozycji pionowej z boku.

Cechy

Nr kat.	DK 7827.554
Opis produktu	Do rozbudowy bocznej płaszczyzny 19" z 42 U powierzchnią montażową oraz do dodatkowej integracji dalszych 12 U, które mogą zostać wbudowane w pozycji pionowej z boku. Dodatkowe boczne rozszerzenie dzieli się na 3 podporządkowane sobie płaszczyzny montażowe, każda z 4 U powierzchni. Rama zabudowy integrowana jest z przodu bądź z tyłu.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Wspornik narożny (ocynkowany) Osłona boczna: lakierowana
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Łącznie z boczną osłoną montażową 12 U
Jednostki wysokości	54 U
Wymiary montażowe	Installation depth for components: 482,6 mm Szerokość montażowa komponentów: 19"
Additional vertical installation space U	12 U
Uwaga dot. nr kat.	Termin dostawy do uzgodnienia
Pasujący do	Typ obudowy: TS 8 Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm
Opak.	1 zestaw
Waga netto	8
Masa brutto	9

Cechy

Numer taryfy celnej	94039910
EAN	4028177302594
ECLASS 8.0	27189261