

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.050

Szyny profilowe C

Stan: 13.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.050 - Szyny profilowe C do TS, VX SE

Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik w formie ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS 8.

Cechy

Nr kat.	DK 7828.050
Opis produktu	Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS8.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Długość	398 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TS SE Szerokość: = 500 mm Głębokość: = 500 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	1,52 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Opis produktu	DK Szyny profilowe C, dł.: 398 mm, do SxW: 500 mm, do TS, SE