

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7828.080 Szyny profilowe C

Stan: 21.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7828.080 - Szyny profilowe C do TS, VX SE

Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik w formie ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS 8.

Cechy

Nr kat.	DK 7828.080
Opis produktu	Do bezpośredniego dobudowania między pionowymi profilami szaf TS, SE. Do mocowania między dwoma poziomymi profilami szaf TS, SE potrzebny jest dodatkowy wspornik ceownika. Uniwersalny element mocujący umożliwia montaż szyn profilowych C w zewnętrznym lub wewnętrznym poziomie ramy TS8.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Długość	698 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TS SE Szerokość: = 800 mm Głębokość: = 800 mm
Opak.	4 szt.
Waga netto	2,288 kg
Masa brutto	2,487 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000386
ECLASS 8.0	27400501
Opis produktu	DK Szyny profilowe C, dł.: 698 mm, do SxW: 800 mm, do TS, SE