


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 7829.200**

**Centralny punkt uziemiający**

Stan: 22.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7829.200 - Centralny punkt uziemiający

Do podłączania taśm uziemiających i płaskich taśm uziemiających na pionowym i poziomym profilu szafy.

## Cechy

Nr kat.	DK 7829.200
Opis produktu	Do przyłączenia linek uziemiających, płaskich taśm uziemiających do pionowego i poziomego profilu szafy. Powierzchnia łączenia przykręcana 2 blachowkrętami do ram szafy. Bezpieczny styk. Uziemienie następuje poprzez trzpień gwintowany M8 x 20 mm.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	1 nakładka łączeniowa 2 śruby mocujące 1 podkładka płatkowa 1 nakrętka M8 1 podkładka kontaktowa M8 1 podkładka
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,037 kg
Masa brutto	0,038 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	0,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Opis produktu	DK Centralny punkt uziemiający, do przyłączenia linek uziemiających, płaskich taśm uziemiających, do pionowego i poziomego profilu szafowego, Sworznie gwintowane M8 x 20 mm, blacha stalowa, ocynkowana