

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.027

Kabel przyłączeniowy

Stan: 03.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.027 - Kabel przyłączeniowy do szyny PSM

Konfekcjonowany kabel przyłączeniowy do modułu PSM.

Cechy

Nr kat.	DK 7856.027
Wersja	1-fazowe
Wtyk (typ)	Gniazdo C14
Prąd znamionowy (maks.)	10 A
Wymiary	Długość: 3 m
Gniazda wtykowe	Wago X-Com
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,34 kg
Masa brutto	0,389 kg
Numer taryfy celnej	85444290
ETIM 9	EC001576
ECLASS 8.0	27060402
Opis produktu	DK Kabel przyłączeniowy, do PSM, dł.: 3 m, 1~, 10 A, wejście: IEC 60320 C14