

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7856.725

Rama montażowa 482,6 mm (19")

Stan: 23.12.2025 (Źródło: rittal.com.pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7856.725 - Rama montażowa 482,6 mm (19") do obudów TS, CS Basic i modułowych

Do rozbudowy przedniej i tylnej płaszczyzny 482,6 mm (19"), spawaną ramę montażową systemu 482,6 mm (19") można mocować na głębokość regulowaną w pełnym zakresie.



Cechy

Nr kat.	DK 7856.725
Opis produktu	Rama montażowa spawana 482,6 mm (19") o regulowanej głębokości i służy do rozbudowywania przedniej i tylnej płaszczyzny 482,6 mm (19"). Z boku i z tyłu ramy montażowej znajdują się otwory profili szafowych TS, ułatwiające zamocowanie akcesoriów systemowych TS takich jak szyny wsporcze do kabli, kablowe wieszaki przełotowe, itd.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wymiary	Szerokość: 482,6 mm
Jednostki wysokości	24 U
Obciążalność	Maks. do 10000 N statycznego ciężaru, przy równomiernym rozmieszczeniu obciążenia na dwóch ramach montażowych 482,6 mm (19") w wariantcie całkowitej rozbudowy.
Wskazówka	Kombinacja ram montażowych 482,6 mm (19") z blachą wentylacyjną nie jest możliwa. W celu zapewnienia dobrego przewiewu zaleca się stosowanie dachu modułowego z wentylatorami.

Cechy

Pasujący do	Typ obudowy: TS 8 Obudowa Basic CS Obudowa modułowa CS Szerokość: 800 mm Wysokość: 1.200 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	10.246
Masa brutto	10.785
Numer taryfy celnej	73269098
EAN	4028177402393
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261