



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.160

Szyny wsporcze do kabli, regulowane w głębokości

Stan: 15.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.160 - Szyny wsporcze do kabli, regulowane w głębokości do TS, TE

Do TS i ram montażowych 19", umożliwia elastyczne dopasowanie długości do odstępu montażowego pomiędzy dwiema ramami montażowymi 19".



Cechy

Nr kat.	DK 7858.160
Opis produktu	Możliwość zastosowania do TS i między szynami profilowymi TS IT w głębokości szafy.
Zastosowania	Do prowadzenia okablowania na ramie szafy i do zabezpieczenia naciągu prowadzonych kabli. Mogą one być mocowane do kablowych szyn wsporczych przez opaski kablowe lub opaski rzepowe. Szyny mogą zostać zawieszone bezpośrednio na płaszczyźnie montażowej 19", odwrócone poprzecznie do tyłu, bądź w głębi szafy pomiędzy dwoma płaszczyznami montażowymi. Dodatkowe śrubowanie zabezpiecza jednostkę. Wersja szyny z regulowaną głębokością umożliwia elastyczne dopasowanie jej długości do zadanej odległości mocowania między dwoma poziomami montażowymi 19".
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Odstęp płaszczyzn	325 - 575 mm
Wskazówka	Wymiar mocowania + 152 mm = odległość płaszczyzn 19"

Cechy

Opak.	4 szt.
Waga netto	1 kg
Masa brutto	1,104 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	DK Szyna wsporcza do kabli, regulowana w głębokości, odległość między poziomami: 325-575 mm