

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7858.200

Korytko kablowe, pionowe

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7858.200 - Korytka kablowe, pionowe do TS 8

Do bezpośredniego mocowania pomiędzy ramą dachową a podłogową stelaża szafy o wysokości 2000 mm, mocowanie wg wyboru na wewnętrznej lub zewnętrznej płaszczyźnie montażowej, szerokość korytka 200 mm.



Cechy

Nr kat.	DK 7858.200
Opis produktu	Do bezpośredniego mocowania pomiędzy ramą dachową a podłogową stelaża szafy o wysokości 2000 mm. Pozycja montażowa do wyboru na wewnętrznej lub zewnętrznej płaszczyźnie mocowania. Szerokość korytka 200 mm. Ze zintegrowanymi otworami systemowymi do mocowania różnych pomocy prowadzenia kabli oraz mocowanie łebkami młoteczkowymi do taśm rzepowych i łączników kablowych.
Materiał	Błacha stalowa, ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Wymiary	Szerokość: 200 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TS 8 Wysokość: 2.000 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	4,495 kg
Masa brutto	4,66 kg
Numer taryfy celnej	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604