


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7859.080 PSM Zero-U-Space

Stan: 15.04.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7859.080 - PSM Zero-U-Space

Modułowe PDU do oszczędnej pod względem zajmowanego miejsca integracji w przestrzeni Zero-U między ścianą boczną a płaszczyzną montażową 19" w szafach IT o szerokości 800 mm.



Cechy

Nr kat.	DK 7859.080
Opis produktu	Modułowe PDU do oszczędnej pod względem zajmowanego miejsca integracji w przestrzeni Zero-U między ścianą boczną a płaszczyzną montażową 19" w szafach IT o szerokości 800 mm.
Materiał	Profil aluminiowy, naturalnie anodyzowany
Długość	1695 mm
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	Gniazdo Wago X-COM
Ilość	2
Fazy na zasilanie	3~
Prąd znamionowy (maks.)	16 A
Sloty modułów (maks.)	6
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20
Wskazówki dotyczące montażu	Różne kable przyłączeniowe, także do przyłącza 1-fazowego
Wymiary	Długość: 1.695 mm
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Wysokość: ≥ 2.000 mm

Cechy

Zakres temperatury pracy	5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...90 %
Opak.	1 szt.
Waga netto	2,5 kg
Masa brutto	2,8 kg
Numer taryfy celnej	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Opis produktu	DK Modułowe PDU, Szyna prądowa PSM, Modułowy rozdział mocy do montażu w pionie, w przestrzeni Zero-U w szafach IT o szerokości 800 mm, 3~, 16 A, długość: 1695 mm, Sloty modułów: 6, Zasilanie: 2, Złącza: Gniazdo Wago, X-COM, do wysokości szafy: 2000 mm, pr

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności