

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7859.090 PSM Zero-U-Space

Stan: 28.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7859.090 - PSM Zero-U-Space

Modułowe PDU do oszczędnej pod względem zajmowanego miejsca integracji w przestrzeni Zero-U między ścianą boczną a płaszczyzną montażową 19" w szafach IT o szerokości 800 mm.



## Cechy

Nr kat.	DK 7859.090
Opis produktu	Modułowe PDU do oszczędnej pod względem zajmowanego miejsca integracji w przestrzeni Zero-U między ścianą boczną a płaszczyzną montażową 19" w szafach IT o szerokości 800 mm.
Materiał	Profil aluminiowy, naturalnie anodizowany
Długość	1695 mm
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	stały/CEE
Ilość	1
Fazy na zasilanie	1~
Prąd znamionowy (maks.)	32 A
Sloty modułów (maks.)	5
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20
Wymiary	Długość: 1.695 mm
Pasujący do	Typ obudowy: VX IT Wysokość: ≥ 2.000 mm

## Cechy

Zakres temperatury pracy	5 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...90 %
Opak.	1 szt.
Waga netto	4,9 kg
Masa brutto	5,2 kg
Numer taryfy celnej	85369001
ETIM 9	EC002762
ECLASS 8.0	27371306
Opis produktu	DK Modułowe PDU, Szyna prądowa PSM, Modułowy rozdział mocy do montażu w pionie, w przestrzeni Zero-U w szafach IT o szerokości 800 mm, 1~, 32 A, długość: 1695 mm, Sloty modułów: 5, Zasilanie: 1, przewód przyłączeniowy, długość: 3 m, wtyk CEE, do wysokości

## Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności