



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.120

## Szafa sieciowa TX CableNet

Stan: 27.10.2025 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.120 - Szafa sieciowa TX CableNet z drzwiami wentylowanymi

Nowy poziom organizacji i zarządzania okablowaniem: TX CableNet łączy wieloletnie doświadczenie w jednej szafie IT, która spełnia wszelkie wymagania funkcjonalności oraz jakości i jest przygotowana do indywidualnej zabudowy.



## Cechy

Nr kat.	TX 7888.120
Wersja	1 generacja wentylowane ze ścianami bocznymi
Korzyści	Nowa koncepcja dachu: pełne wykorzystanie głębokości na okablowanie i możliwość integracji modułu wentylatorowego Efektywna koncepcja ramy do indywidualnej rozbudowy Wygodny dostęp: łatwy montaż i demontaż ścian bocznych i drzwi zapewnia szybki dostęp do wnętrza obudowy Możliwość instalowania aktywnych i pasywnych komponentów sieciowych dzięki wentylowanym drzwiom Możliwość przełożenia strony zawiasów Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza
Materiał	Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm Szyny profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm

# Cechy

Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z drzwiami wentylowanymi z przodu i z drzwiami tylnymi z tyłu Stelaż szafy z drzwiami i płytą dachową Ściany boczne, zamykane, włącznie z zamkiem bębnowym 3524 E Płyta dachowa, demontowalna, z prowadzeniem kabli na zasadzie „wodospadu”, do wprowadzania kabli z boku, z zakrytym wycięciem na moduł wentylatorowy Dwie szyny profilowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu Drzwi z blachy stalowej przednie, wentylowane, zawiasy 130° Drzwi z blachy stalowej tylne, wentylowane, jednoczęściowe, zawiasy 130° Zamknięcie przednie i tylne: uchwyt Komfort do wkładki półcyndrycznej z zamkiem bębnowym 3524 E Paleta IPPC
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.200 mm
Jednostki wysokości	47 U
Jednostki wysokości	47 U
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)	645 mm
Wersja	ze ścianami bocznymi
Design doors	wentylowane
Obciążalność	5000 N
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	138.7
Masa brutto	146
Numer taryfy celnej	94032080
EAN	4028177963412

## Cechy

---

E-Number Sweden	E7238495
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

---

## Aprobaty

---

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności Deklaracja zgodności UK

---