

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.278

## Szafa sieciowa TX CableNet

Stan: 06.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.278 - Szafa sieciowa TX CableNet z drzwiami przeszklonymi

TX CableNet - większa oszczędność miejsca dzięki szafom IT bez nadmiernej szerokości lub głębokości. Ta szafa sieciowa IT nadaje się również do stosowania w mniejszych strukturach sieci IT i jest już optymalnie przygotowana do indywidualnej zabudowy.



## Cechy

|                |  |
|----------------|--|
| Nr kat.        | TX 7888.278  |
| Wersja         | 1 generacja<br>z drzwiami przeszklonymi<br>ze ścianami bocznymi  |
| Korzyści       | Wygodny dostęp: łatwy montaż i demontaż ścian bocznych i drzwi zapewnia szybki dostęp do wnętrza obudowy<br>Akcesoria kompatybilne z TS i VX<br>Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza |
| Materiał       | Obudowa: blacha stalowa<br>Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm<br>Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm<br>Szyby profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm<br>Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm                          |
| Powierzchnia   | Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo<br>Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo  |
| General colour | RAL 7035   |

# Cechy

|   |  |
|---|--|
| Kolor                                       | RAL 7035   |
| Zakres dostawy                              | Obudowa z drzwiami przeszklonymi z przodu i z drzwiami tylnymi z tyłu<br>Stelaż szafy z drzwiami i płytą dachową<br>Drzwi przeszklone z blachy stalowej przednie, zawiasy 130°<br>Drzwi blaszane tylne, pełne stalowe, jednoczęściowe, zawiasy 130°<br>Zamknięcie przednie i tylne: Ozdobny uchwyt z zamknięciem 3524 E<br>Ściany boczne, zamykane, włącznie z zamkiem bębnowym 3524 E<br>Płyta dachowa, jednoczęściowa, przykręcana z zakrytym wycięciem na moduł wentylatorowy<br>Dwie szyny profilowe 482,6 mm (19"), z przodu i z tyłu<br>Paleta IPPC<br>Szyny profilowe 19" |
| Wymiary                                     | Szerokość: 600 mm<br>Wysokość: 1.200 mm<br>Głębokość: 800 mm   |
| Jednostki wysokości                         | 24 U   |
| Jednostki wysokości                         | 24 U   |
| Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym) | 445 mm   |
| Wersja                                      | ze ścianami bocznymi   |
| Design doors                                | pełne  |
| Wersja drzwi tylnych                        | Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe zamknięte  |
| Wersja drzwi przednich                      | Drzwi przeszklone, jednoczęściowe z szybą ze szkła bezpiecznego 3 mm<br>Kąt otwarcia drzwi przy uszeregowaniu maks. 105°   |
| Obciążalność                                | 5000 N   |
| Obciążalność                                | 5000 N   |
| Wskazówka                                   | Do montażu modułu wentylatora wymagane są listwy szczotkowe do otworów do prowadzenia kabli, jeśli są one używane lub jeśli pokrywy zostały usunięte<br>Listwy szczotkowe do zakrycia wprowadzenia kabla są dostępne oddzielnie i można je wygodnie zamówić w naszym programie akcesoriów.   |

## Cechy

|                      |  |
|----------------------|--|
| Materiały podstawowe | Blacha stalowa   |
| Opak.                | 1 szt.   |
| Waga netto           | 80 kg  |
| Masa brutto          | 86,5 kg  |
| Numer taryfy celnej  | 94032080   |
| ETIM 9               | EC002499   |
| ETIM 8               | EC002499   |
| ECLASS 8.0           | 27180207   |
| Opis produktu        | Szafa sieciowa TX CableNet z drzwiami przeszklonymi, 600x1200x800 mm, 24 U, ze ścianami bocznymi, RAL 7035 |

## Aprobaty

|             |   |
|-------------|---|
| Aprobaty    | UL + C-UL (listed)                              |
| Wyjaśnienia | Deklaracja zgodności<br>Deklaracja zgodności UK |