


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7888.320 Korytka kablowe

Stan: 31.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7888.320 - Korytka kablowe do TX CableNet

Do mocowania z tyłu i z boku korytka kablowego na ramie montażowej wewnątrz systemów szaf TX, umożliwia to integrację pionowego zarządzania kablami niezależnie od ramy obudowy.

Cechy

Nr kat.	DK 7888.320
Opis produktu	Do pionowego prowadzenia i odciążenia kabli.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do	Typ obudowy: TX CableNet Wysokość: = 2.000 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	7 kg
Masa brutto	8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	83024200
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	Korytka kablowe do TX CableNet, W: 2000 mm, S: 308 mm, do pionowego prowadzenia i odciążenia kabli, zintegrowane otworowanie wielofunkcyjne do mocowania opasek kablowych SZ 2597000 lub uchwytów taśmy rzepowej DK 5502155.