

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7888.322 Korytka kablowe

Stan: 10.07.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7888.322 - Korytka kablowe do TX CableNet

Do mocowania z tyłu i z boku korytka kablowego na ramie montażowej wewnątrz systemów szaf TX, umożliwia to integrację pionowego zarządzania kablami niezależnie od ramy obudowy.

## Cechy

Nr kat.	DK 7888.322
Opis produktu	Do pionowego prowadzenia i odciążenia kabli.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Lakierowana
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Pasujący do	Typ obudowy: TX CableNet Wysokość: = 2.200 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	8 kg
Masa brutto	10 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Uwaga dotycząca klasy PCF	Kategoria B: wartość PCF (Cradle-to-Gate) obliczona w przybliżeniu na podstawie wagi produktu i deklarowana samodzielnie
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Opis produktu	Cable tray for TX CableNet, H: 2200 mm, W: 308 mm, for vertical cable routing and strain relief, integrated multi-function perforation for attachment using clip elements.