

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 7888.612

# Zestaw szczotek

Stan: 21.06.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 7888.612 - Zestaw szczotek do TE 8000

Wycięcia do wprowadzania kabli znajdujące się w dowolnym miejscu w ścianie bocznej, tylnej, drzwiach, dachu, blasze dachowej i podłogowej można zasłonić, zakładając listwę szczotkową.

## Cechy

Nr kat.	DK 7888.612
Opis produktu	Do wprowadzania kabli w płycie dachowej.
Korzyści	Do prostego nałożenia na krawędź wycięcia
Materiał	Wspornik z tworzywa sztucznego ze szczotką Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-V0 Włosie: tworzywo sztuczne, UL 94-HB
Długość szczeciny	30 mm
Długość	590 mm
Wymiary	Szerokość: 19 mm Długość: 590 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TE 8000 Szerokość: 800 mm
Opak.	2 szt.
Waga netto	0,272 kg
Masa brutto	0,318 kg
Numer taryfy celnej	96035000
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Opis produktu	DK Zestaw szczotek, do wprowadzania kabli w płycie dachowej, do szerokości szafy: 800 mm, do TE 8000