

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7888.612

Zestaw szczotek

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7888.612 - Zestaw szczotek do TE 8000

Wycięcia do wprowadzania kabli znajdujące się w dowolnym miejscu w ścianie bocznej, tylnej, drzwiach, dachu, blasze dachowej i podłogowej można zasłonić, zakładając listwę szczotkową.

Cechy

| | |
|---------------------|---|
| Nr kat. | DK 7888.612 |
| Opis produktu | Do wprowadzania kabli w płycie dachowej. |
| Korzyści | Do prostego nałożenia na krawędź wycięcia |
| Materiał | Wspornik z tworzywa sztucznego ze szczotką Listwa szczotkowa: tworzywo sztuczne, UL 94-V0 Włosie: tworzywo sztuczne, UL 94-HB |
| Długość szczeciny | 30 mm |
| Długość | 590 mm |
| Wymiary | Szerokość: 19 mm Długość: 590 mm |
| Pasujący do | Typ obudowy: TE 8000 Szerokość: 800 mm |
| Opak. | 2 szt. |
| Waga netto | 0,272 kg |
| Masa brutto | 0,318 kg |
| Numer taryfy celnej | 96035000 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Opis produktu | DK Zestaw szczotek, do wprowadzania kabli w płycie dachowej, do szerokości szafy: 800 mm, do TE 8000 |