


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.652

Ściana boczna

Stan: 18.03.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.652 - Ściana boczna do TE 8000

Ściany boczne, do TE 8000.

Cechy

Nr kat.	TE 7888.652
Opis produktu	Prosty montaż dzięki złączu wtykowemu na dole i zamknięciu na górze. Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	W tym 4 zamki dźwigienkowe z wkładkąbębenkową 3524 E
Pasujący do	Typ obudowy: TE 8000 Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 800 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	2 szt.
Waga netto	19 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Opis produktu	TE Ściana boczna, WxG: 2000x800 mm, IP 20, do TE 8000, blacha stalowa, pokrywana proszkowo,