


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TX 7888.738

## Szafa sieciowa TX CableNet

Stan: 17.04.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TX 7888.738 - Szafa sieciowa TX CableNet z drzwiami wentylowanymi

Nowy poziom organizacji i zarządzania okablowaniem: TX CableNet łączy wieloletnie doświadczenie w jednej szafie IT, która spełnia wszelkie wymagania funkcjonalności oraz jakości i jest przygotowana do indywidualnej zabudowy.



## Cechy

Nr kat.	TX 7888.738
Wersja	2 generacja z możliwością rozłożenia, wentylowane ze ścianami bocznymi
Korzyści	Nowa koncepcja płyty dachowej: optymalne wykorzystanie całej przestrzeni przy okablowywaniu szaf, a także opcjonalna integracja z modułem wentylatorowym Efektywna koncepcja ramy do indywidualnej rozbudowy Ściany boczne przykręcane do szybkiego dostępu Szyny profilowe 19" z przodu i z tyłu, z regulacją głębokości Możliwość rozłożenia Obszerna oferta akcesoriów do indywidualnego wyposażenia wnętrza

# Cechy

Materiał	Dach: blacha stalowa, 1,5 mm Stelaż szafy: blacha stalowa, 1,5 mm Drzwi: blacha stalowa, 1,2 mm Szyby profilowe 19": blacha stalowa, 2 mm Ściana boczna: blacha stalowa, 1,2 mm
Powierzchnia	Stelaż szafy: gruntowany zanurzeniowo Części płaskie: gruntowane zanurzeniowo, lakierowane proszkowo
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Obudowa z drzwiami wentylowanymi z przodu i z drzwiami tylnymi z tyłu Stelaż szafy z możliwością rozłożenia, z szynami profilowymi 19" z przodu i z tyłu Ściany boczne Płyta dachowa przykręcana, z zakrytym obustronnym wprowadzeniem kabla na całej głębokości szafy oraz środkowym zakrytym wycięciem ułatwiającym integrację modułu wentylatorowego.
Wymiary	Szerokość: 800 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 800 mm
Jednostki wysokości	42 U
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)	445 mm
Mocowanie 19"	z możliwością rozłożenia,
Wersja	ze ścianami bocznymi
Design doors	wentylowane
Wersja drzwi tylnych	Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe wentylowane
Wersja drzwi przednich	Drzwi z blachy stalowej, jednoczęściowe wentylowane Wolna powierzchnia blachy perforowanej, wentylowanej ok. 78 %
Obciążalność	5000 N
Obciążalność (statyczna)	500 kg
Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.

## Cechy

Waga netto	104,5 kg
Masa brutto	114,5 kg
Numer taryfy celnej	94039910
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Opis produktu	TX CableNet, z drzwiami wentylowanymi, płytą dachową, ścianami bocznymi, szynami profilowymi 19", obudowa z możliwością rozłożenia, SxWxG: 800x2000x800 mm, RAL 7035

## Aprobaty

Aprobaty	UL + C-UL (listed)
Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności