

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TE 7888.940

Ramy rozdzielcze

Stan: 17.02.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TE 7888.940 - Ramy rozdzielcze TE 8000 open

Dla optymalnej dostępności ze wszystkich stron podczas montażu oraz instalacji.

Cechy

Nr kat.	TE 7888.940
Korzyści	Optymalna dostępność z wszystkich stron podczas montażu oraz instalacji Nieograniczony przepływ powietrza dzięki otwartej budowie Odstęp pomiędzy płaszczyznami mocowania regulowany jest płynnie
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Pokrywane proszkowo
General colour	RAL 7035
Kolor	RAL 7035
Zakres dostawy	Samonośna rama montażowa, z płaszczyzną mocowania 482,6 mm (19") z przodu i tyłu Płyta dachowa, przygotowana pod zarządzanie okablowaniem Zamontowana otwarta rama podłogowa do indywidualnej rozbudowy na szerokość 4 nóżki poziomujące, M10 (dołączone) Płyta dachowa z listwą szczotkową z tyłu, poprzecznie
Wymiary	Szerokość: 600 mm Wysokość: 2.000 mm Głębokość: 1.000 mm
Jednostki wysokości	42 U
Jednostki wysokości	42 U
Wolna przestrzeń montażowa do płaszczyzny 19", z przodu/z tyłu	80 mm / 130 mm
Odstęp płaszczyzn (w ustawieniu fabrycznym)	745 mm
Obciążalność	7000 N

Cechy

Materiały podstawowe	Blacha stalowa
Opak.	1 szt.
Waga netto	33 kg
Masa brutto	35 kg
Numer taryfy celnej	94032080
ETIM 9	EC002507
ECLASS 8.0	27180602
Opis produktu	TE Szafa sieciowa TE 8000 open, SxWxG: 600x2000x1000 mm, 42 U, Samonośna rama montażowa, z płaszczyzną mocowania 482,6 mm (19") z przodu i tyłu, rama dachowa z listwą szczotkową