

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7955.510

PDU UK, wersja basic

Stan: 23.08.2025 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7955.510 - PDU UK, wersja basic

Kompaktowa konstrukcja umożliwia szybki montaż w przestrzeni Zero-U szaf sieciowych i serwerowych TS IT. Wejście z wtykiem CEE (16 A/32 A) oraz wyjścia BS 1363 (UK). Obciążenie mocą od 3,7 kW do 22 kW.

Cechy

Nr kat.	DK 7955.510
Opis produktu	Solidny i kompaktowy, podstawowy rozdział mocy dla środowisk IT. Dzięki kompaktowym PDU jest możliwe łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W przypadku TS IT Rack jest możliwy montaż beznarzędziowy. Kompaktowa konstrukcja umożliwia łatwy montaż.
Materiał	Profil aluminiowy, czarny anodyzowany
Wymiary	Szerokość: 44 mm Głębokość: 62 mm Długość: 440 mm
Liczba i typ gniazdek	6 x C13 / 1 x C19
Gniazda wtykowe	6 x GB (Typ G, BS 1363)
Prąd znamionowy (maks.)	13 A
Zasilanie	Ilość: 1 Fazy na zasilanie: 1~
Długość kabla przyłączeniowego	3 m
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	UK
Zakres temperatury pracy	0 °C...45 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...95 %
Temperatura składowania	-25 °C...70 °C
Pasujący do	Typ obudowy: TS IT: ≤ 800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	1.24

Cechy

Masa brutto	1.42
Numer taryfy celnej	85366990
EAN	4028177685024
ECLASS 8.0	27142604