

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7963.310 Szyna ślizgowa

Stan: 22.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7963.310 - Szyna ślizgowa do TE

Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania jako wsporniki do ciężkich podzespołów montażowych.

Cechy

| | |
|----------------------------------|---|
| Nr kat. | DK 7963.310 |
| Opis produktu | Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania 19". Szyny ślizgowe mogą wesprzeć ciężkie komponenty stalowe. |
| Materiał | Blacha stalowa |
| Powierzchnia | Ocynkowana |
| Zakres dostawy | Wraz z zestawem montażowym |
| Distance between mounting levels | 395 mm |
| Load capacity static | 800 N |
| Pole styku | Szerokość: 85 mm Głębokość: 324 mm |
| Pasujący do | Typ obudowy: TE 8000 EL |
| Wymiary montażowe | Installation depth for components: 482,6 mm Szerokość montażowa komponentów: 19" |
| Opak. | 2 szt. |
| Waga netto | 1,56 kg |
| Masa brutto | 1,76 kg |
| Numer taryfy celnej | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Opis produktu | DK Szyna ślizgowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 800 N, statycznie, Pole styku SxG: 85x324 mm, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 395 mm |