

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7963.510 Szlina ślizgowa

Stan: 05.06.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7963.510 - Szyna ślizgowa do TE

Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania jako wsporniki do ciężkich podzespołów montażowych.

Cechy

Nr kat.	DK 7963.510
Opis produktu	Do montażu między przednią i tylną płaszczyzną mocowania 19". Szyny ślizgowe mogą wesprzeć ciężkie komponenty stalowe.
Materiał	Blacha stalowa
Powierzchnia	Ocynkowana
Zakres dostawy	Wraz z zestawem montażowym
Distance between mounting levels	595 mm
Load capacity static	800 N
Pole styku	Szerokość: 85 mm Głębokość: 524 mm
Pasujący do	Typ obudowy: TE 8000
Wymiary montażowe	Installation depth for components: 482,6 mm Szerokość montażowa komponentów: 19"
Opak.	2 szt.
Waga netto	2,4 kg
Masa brutto	2,814 kg
Numer taryfy celnej	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Opis produktu	DK Szyna ślizgowa, do dwóch płaszczyzn mocowania 482,6 mm (19") (przednia+tylna), 800 N, statycznie, Pole styku SxG: 85x524 mm, Odstęp pomiędzy płaszczyznami 19": 595 mm