


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.102 PDU basic

Stan: 26.05.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 7979.102 - PDU basic

High-endowy rozdział energii w szafie IT: solidny i kompaktowy, podstawowy rozdział mocy dla środowisk IT.



Cechy

Nr kat.	DK 7979.102
Wersja	Wersja 19"
Opis produktu	Kompaktowy, podstawowy rozdział mocy. Dzięki PDU basic możliwe jest łatwe wyposażenie każdej szafy IT w profesjonalny rozdział mocy. W zależności od wersji PDU możliwy jest montaż poziomy w płaszczyźnie 19" lub montaż pionowy (również w przestrzeni Zero-U).
Korzyści	Do montażu pionowego, możliwe jest beznarzędziowe umieszczenie w przestrzeni Zero-U w szafach Rittal VX IT lub TS IT Kolorowe oznakowanie faz i zabezpieczonych obwodów (L1=różowy, L2=czarny, L3=biały) Beznarzędziowy zestaw montażowy do VX IT
Materiał	Aluminiowy profil wytłaczany, anodowany Gniazdka: tworzywo sztuczne
Zakres dostawy	Blokada uniwersalna wtyków IEC C14, C20 Wraz z zestawem montażowym Bez kabla przyłączeniowego, który musi zostać zapewniony samodzielnie

Cechy

Opcje	Ochrona przepięciowa typu 3 z możliwością wymiany bez przerywania pracy, z monitorowaniem statusu, możliwość integracji w obudowie PDU Możliwe inne kolory obudowy
Wymiary	Wysokość: 44 mm Głębokość: 144 mm Długość: 450 mm
Liczba i typ gniazdek	8 x C13
Napięcie znamionowe robocze	230 V (AC)
Prąd znamionowy (maks.)	16 A
Moc znamionowa	3,7 kW
Zasilanie	Ilość: 1 Fazy na zasilanie: 1~
Rodzaj przyłącza (elektrycznego)	IEC C20
Dyrektywy	Dyrektywa EMC 2014/30/EU Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EU
Normy	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
Zakres temperatury pracy	5 °C...50 °C
Wilgotności powietrza (bez kondensacji)	10...95 %
Temperatura składowania	-20 °C...70 °C
Pasujący do	Typ obudowy: Rama szafy VX IT: ≥ 800 mm Typ obudowy: Szyny profilowe 19" VX IT: ≥ 800 mm Typ obudowy: TX CableNet: ≥ 800 mm
Opak.	1 szt.
Waga netto	1,8 kg
Masa brutto	2 kg
Numer taryfy celnej	85366990

Cechy

ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604
Opis produktu	DK PDU basic, kompaktowy, podstawowy rozdział energii, SxWxG: 44x450x144, IEC 60320: 8 x C13, 230 V, 1~, 16 A

Aprobaty

Wyjaśnienia	Deklaracja zgodności
-------------	----------------------