


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 7990.000

# Wentylatorowy zestaw uzupełniający

Stan: 13.05.2026 (Źródło: [rittal.com/pl-pl](http://rittal.com/pl-pl))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 7990.000 - Wentylatorowy zestaw uzupełniający do VX IT, TS IT

Wentylatorowy zestaw uzupełniający ze zintegrowanym regulatorem obrotów do dodatkowego wyposażenia modułów wentylatora 5503.010.xxx.

## Cechy

Nr kat.	SK 7990.000
Wersja	Bez płyty dachowej
Opis produktu	Wentylatorowy zestaw uzupełniający ze zintegrowanym regulatorem obrotów do instalacji w modułach wentylatora 5503.xxx.
Korzyści	Rozwiązanie całościowe gotowe do instalacji Efektywna energetycznie regulacja obrotów z ustawioną charakterystyką Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym aprobatom i obsłudze wielu napięć
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wentylator Siatka ochronna Wraz z zestawem montażowym Wskazówki dotyczące instalacji i skrócona instrukcja obsługi
Wydajność powietrza (w punkcie znamionowym pracy)	150 m <sup>3</sup> /h
Napięcie znamionowe robocze	24 V (DC)
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,32 A Przy 60 Hz: 0,32 A
Wymiary	Szerokość: 119 mm Wysokość: 25 mm Głębokość: 119 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20

## Cechy

Prędkość obrotowa	100 %
Wskazówka	Redukcja podanej wydajności powietrza do 150 m <sup>3</sup> /h przy oporach ciśnienia na poziomie 25 Pa
Poziom hałasu (w punkcie znamionowym pracy)	44 dB(A)
Zakres temperatury pracy	5 °C...55 °C
Moc znamionowa	7,7 W
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,3 kg
Masa brutto	0,308 kg
Numer taryfy celnej	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	SK Wentylatorowy zestaw uzupełniający z regulacją obrotów, 192 m <sup>3</sup> /h swobodny przepływ powietrza, do modułów wentylatorowych, SxWxG:119x25x119 mm, RAL 9005

## Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności