


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 7990.000

Wentylatorowy zestaw uzupełniający

Stan: 04.07.2026 (Źródło: rittal.com/pl-pl)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 7990.000 - Wentylatorowy zestaw uzupełniający do VX IT, TS IT

Wentylatorowy zestaw uzupełniający ze zintegrowanym regulatorem obrotów do dodatkowego wyposażenia modułów wentylatora 5503.010.xxx.

Cechy

Nr kat.	SK 7990.000
Wersja	Bez płyty dachowej
Opis produktu	Wentylatorowy zestaw uzupełniający ze zintegrowanym regulatorem obrotów do instalacji w modułach wentylatora 5503.xxx.
Korzyści	Rozwiązanie całościowe gotowe do instalacji Efektywna energetycznie regulacja obrotów z ustawioną charakterystyką Możliwość zastosowania na całym świecie dzięki międzynarodowym aprobatom i obsłudze wielu napięć
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	RAL 9005
Zakres dostawy	Wentylator Siatka ochronna Wraz z zestawem montażowym Wskazówki dotyczące instalacji i skrócona instrukcja obsługi
Wydajność powietrza (w punkcie znamionowym pracy)	150 m ³ /h
Napięcie znamionowe robocze	24 V (DC)
Prąd znamionowy maksymalny	Przy 50 Hz: 0,32 A Przy 60 Hz: 0,32 A
Wymiary	Szerokość: 119 mm Wysokość: 25 mm Głębokość: 119 mm
Klasa ochrony IP wg IEC 60 529	IP 20

Cechy

Prędkość obrotowa	100 %
Wskazówka	Redukcja podanej wydajności powietrza do 150 m ³ /h przy oporach ciśnienia na poziomie 25 Pa
Poziom hałasu (w punkcie znamionowym pracy)	44 dB(A)
Zakres temperatury pracy	5 °C...55 °C
Moc znamionowa	7,7 W
Opak.	1 szt.
Waga netto	0,3 kg
Masa brutto	0,308 kg
Numer taryfy celnej	84145915
ETIM 9	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Opis produktu	SK Wentylatorowy zestaw uzupełniający z regulacją obrotów, 192 m ³ /h swobodny przepływ powietrza, do modułów wentylatorowych, SxWxG:119x25x119 mm, RAL 9005

Aprobaty

Wyjaśnienia

Deklaracja zgodności